

# BeutiBond Universal



## Multifunktionelles lichthärtendes Bonding-System

Das universelle Adhäsiv-System verbindet dank seiner Komponenten ausgezeichnetes Haftvermögen und unkompliziertes Handling mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Es eignet sich nicht nur für Kompositfüllungen und intraorale Reparaturen, sondern auch für indirekte Restaurationen einschließlich Veneers und Stumpfaufbauten aus Komposit.



Vor der Präparation



Auftrag von BeutiBond Universal



Nach der Füllung und Lichthärtung

Das Ein-Komponenten-Adhäsiv BeutiBond Universal Adhesive ermöglicht Ätzen, Primern und Bonden in einem Schritt. Die Füller- und HEMA-freie Formel erleichtert die Wasserabscheidung, bildet eine nur 5 µm dünne Adhäsivschicht, ist damit auch für Frontzähne geeignet und haftet exzellent an Schmelz und Dentin, Komposit, Zirkonium- und Aluminiumoxid-Keramiken sowie Edel- und Nichtedelmetallen.

Zwei Zusatzprodukte ergänzen das System: Kompositzemente und Kompositaufbaumaterialien werden mit BeutiBond Universal DC Activator vorbehandelt, der auch die Dualhärtung aktiviert; BeutiBond Universal CR Enhancer ist ein Primer für Silikatglas- und Lithiumsilikatglas-Keramiken und gehärtete Komposite.

### Anwendungsbereiche

- Direkte Restaurationen mit lichthärtendem Komposit
- Intraorale Reparatur frakturierter Restaurationen mit lichthärtendem Komposit
- Befestigung indirekter Restaurationen mit licht- oder dualhärtendem Kompositzement
- Stumpfaufbau mit licht- oder dualhärtendem Aufbaumaterial



## VORTEILE

Starke Haftung an Schmelz und Dentin

Minimierte Techniksensitivität durch den Verzicht auf Füller und HEMA

5 µm dünne Bondingschicht für ästhetische Restaurationen mit unsichtbarer Randlinie

Universaladhäsiv-System, auch mit Kompositzementen und Kompositen für Stumpfaufbauten verwendbar

Best.-Nr.	Menge	Produkt
Y2440	1 St.	<b>BeutiBond Universal Adhesive Kit *</b> BeutiBond Universal Adhesive 6 ml (Flasche), Disposable Brush Fine, 50 St. Applikations-Schale V-Dish, 25 St.
Y2441	6 ml	BeutiBond Universal Adhesive *
Y2443	3 ml	BeutiBond Universal DC Activator *
Y2444	3 ml	BeutiBond Universal CR Enhancer *

\* erhältlich ab Sommer 2019